


Fixation murale pour conduit, 18–30 mm, trou 7 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WC812



FONCTIONS

Fixe rapidement tuyau, conduit, câble à gaine métallique et tube aux surfaces murales

Installation par enfoncement du conduit

Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport

La conception très compacte réduit au minimum la possibilité d'encliquetage

Fixez avec des outils actionnés par poudre, des chevilles autotaraudeuses pour béton ou des visseuses sans fil


ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour

Diamètre extérieur (OD): 18 - 30 mm

Taille de trou (HS): 7 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

