


Support de câble WMX, 28,6 mm Diamètre



RÉFÉRENCE CATALOGUE

WMX3

FONCTIONS

Faisceaux de câbles MC ou AC (consultez les autorités locales et l'article 310 de la norme NEC® pour la réduction du courant admissible en cas d'utilisation de câbles électriques flexibles)

Peuvent être utilisés avec les clips à bride de la série 4H, les clips de plancher DH2/TDH, les supports de clou AO ou AB, la bride verticale VF14 et la panne AF14/122/123 Z



ATTRIBUTS DU PRODUIT


Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Diamètre (Ø): 28.6 mm

Épaisseur (T): 3.17 mm

Charge statique maximale (F): 222N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

