


Coupleur de tige EM-HEX



Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille du piquet (RS)	Longueur (L)	Charge statique
0250025EG	1/4"	22.2mm	1068N
0250037EG	3/8"	44.5mm	2700N
0250050EG	1/2"	44.5mm	5000N
0250062EG	5/8"	54mm	8050N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

