

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Straight Bracket

Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook Straight Bracket offers surface attachment flexibility without requiring screws or special tools. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

FONCTIONS

Can be attached to various nVent CADDY fasteners or screwed directly to a wall

Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces


Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

No screws, rivets or special tools required for assembly



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Finition	Matériau	Taille de trou (HS)	Charge statique
CATHPMS4	nVent CADDY Armour	Ressort acier	6.35 mm	890kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

