

nVent CADDY Speed Link LD avec embout type crochet



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)
Facteur de sécurité de charge statique: 5:1
Diamètre du câble métallique: 1.5 mm





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Longueur du câble métallique	A	B	C	Charge statique
SLD15L10S	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L2S	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L5S	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Hauteur (H): 19 mm
Largeur (W): 12.7 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Câble et embout crochet en acier inoxydable 316 (1.4401).



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

