

nVent CADDY Speed Link Verrou Type LD



FONCTIONS

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel


Convient pour le câble nVent CADDY Speed Link de 1,5 mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Diamètre du câble métallique	Hauteur (H)	Largeur (W)
SLJR200	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le verrou Type LD doit être utilisé en combinaison avec le câble SLC15L1000SP ou SLC15L50MSP ou tout autre système d'origine nVent CADDY Speed Link 1,5 mm. Ne pas utiliser avec un autre câble.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

