

SLC nVent CADDY Speed Link avec extrémité à tige filetée



Le SLC nVent CADDY Speed Link avec extrémité à tige filetée offre un moyen rapide et fiable de suspendre un conduit à des éléments structuraux, aidant les équipes à se déplacer rapidement et réduisant le temps de travail en hauteur. Offert en trois longueurs de câble pour couvrir une grande variété d'applications, le SLC Speed Link avec extrémité à tige filetée aide à réduire la mesure et le réusinage sur place en offrant aux installateurs une solution prête à l'emploi. La conception du dispositif de verrouillage sans outil rend l'ajustement simple et flexible lorsque vous travaillez avec des structures inconnues ou dans des conditions de terrain changeantes. Le nivellement et le positionnement final peuvent être effectués rapidement sans outils spécialisés, ce qui permet aux entrepreneurs de passer moins de temps à installer et plus de temps à terminer le travail.

FONCTIONS

Comprend un câble et est monté sur un raccord d'extrémité à tige filetée

Se fixe rapidement et facilement aux éléments structuraux

Se fixe aux structures à l'aide d'ancrages filetés ou de dispositifs à trous filetés

Se connecte directement aux dispositifs filetés dans les ensembles de trapèze, les luminaires, les systèmes CVC ou les affiches

Compatible avec le dispositif de verrouillage SLS nVent CADDY Speed Link et le dispositif de verrouillage SLK nVent CADDY en tailles de 2 mm et 3 mm (vendus séparément)

Matériau:	Acier
Finition:	Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Taille du piquet (RS)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
SLC2L10SE375	2 mm	10m	0.375	44.5mm	440N
SLC2L3SE375	2 mm	3m	0.375	44.5mm	440N
SLC2L5SE375	2 mm	5m	0.375	44.5mm	440N
SLC3L10SE375	3 mm	10m	0.375	44.5mm	890N
SLC3L3SE375	3 mm	3m	0.375	44.5mm	890N
SLC3L5SE375	3 mm	5m	0.375	44.5mm	890N
SLC15L10SE375	1.5 mm	10m	0.375	44.5mm	195N
SLC15L3SE375	1.5 mm	3m	0.375	44.5mm	195N
SLC15L5SE375	1.5 mm	5m	0.375	44.5mm	195N

Hauteur (H): 55 mm
Largeur (W): 19 mm
Épaisseur (T): 12.5 mm

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
 Option 1 – Service client
 Option 2 – Assistance
 technique

Europe

Pays-Bas :
 +31 800-0200135
 France :
 +33 800 901 793

Europe

Allemagne :
 800 1890272
 Autres pays :
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai :
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney :
 +61 2 9751 8500

