

Manchon ovale



The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.

FONCTIONS

Permet de créer des boucles résistantes

Sertir avec la pince à sertir.

Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du renfort	Certifications
CSB12SLVB	Cuivre	Électro-galvanisé	#12	ICC-ES, ICC-ES (Seismic Cable Bracing)
CSB12SLVBSS	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#12	
CSB18SLVB	Cuivre	Électro-galvanisé	#18	ICC-ES, ICC-ES (Seismic Cable Bracing)
CSB18SLVBSS	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#18	
CSB36SLVB	Cuivre	Électro-galvanisé	#36	ICC-ES, ICC-ES (Seismic Cable Bracing)
CSB36SLVBSS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4401)		#36	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Deux sertissages côte à côte sont nécessaires pour les câbles #12 et #18. Trois sertissages côte à côte sont nécessaires pour les câbles #36 et #48.

Vérifier le sertissage à l'aide de la jauge. (pas incluse).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

