

Attaches encliquetable à fermeture complète pour connexion entre conduits



FONCTIONS

Assemblage rapide et facile pour des charges légères

Pas de vis ou boulons requis

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur 1	Diamètre extérieur 2	Charge statique maximale
166M	Ressort acier	nVent CADDY Armour	30 - 35 mm	14 - 18 mm	440N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour du câble 14-2 à 12-3 MC/AC, utilisez la pièce 166M.

La charge totale du trapèze ne doit pas dépasser 100 lb.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/ENDDT

