

Écrou à oreilles pour attache sur support de faux plafond



FONCTIONS

Le grand diamètre permet d'utiliser les alvéoles défonçables comme points de fixation


Combinaison avec écrou à oreilles et rondelle

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Type de trou	A	Charge statique
4WN	Ressort acier	nVent CADDY Armour	0.25 mm	Fileté	33.4 mm	440N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lors d'une utilisation avec d'autres attaches, référez-vous à capacité de charge la plus basse.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

