

Armoire à montage vertical ComLine

Les armoires à montage vertical ComLine sont idéales pour les applications industrielles et de télécommunications. L'orientation verticale unique de l'équipement en rack de 19 po rend cette armoire parfaitement adaptée aux installations sur poteaux. Sa largeur étroite la rend également très résistante au vent.



NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

EIA 310-D avec espacement de 19 po pour l'équipement de rack

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

EC60529, IP66

Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D

EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment

Cabinet is RoHS compliant

NEBS™ is a trademark of Telcordia

FONCTIONS

Le montage d'équipement de 19 po à orientation verticale crée une armoire compacte et résistante au vent

Le pare-soleil intégré réduit la charge thermique solaire

La plaque d'obturation pleine côté droit peut être retirée et modifiée si nécessaire

Le rack RU 6 a un espacement de trous carrés conformément aux normes universelles EIA. Commander les écrous cages séparément

Système de verrou quart de tour, multipoints, de type coffre-fort, augmente la protection et la sécurité

Ouverture de porte rapide à 160 degrés avec broches à charnière

Tiges de mise à la terre sur le boîtier et la porte pour la liaison équipotentielle et la mise à la terre

Joint d'étanchéité en mousse pour une protection optimale contre la poussière et l'entrée de liquide

Des instructions de montage sont disponibles au dos pour les panneaux standard

Montage sur des poteaux ou murs

Matériau:	Aluminium
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Unités de rack verticales
EGVM	21157	590mm	322mm	9mm	2.5mm	
EGVM1	21154	590mm	322mm	9mm	2.5mm	
EGVM2	21155	590mm	322mm	9mm	2.5mm	
EGVM3	21156	590mm	322mm	9mm	2.5mm	
ECL603537VP	21153	600mm	350mm	375mm	2.5mm	5

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.