

Rack embarqué 3 U, 84 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10170-014

Adapté aux contraintes de vibrations permanentes, chocs, températures élevées et forte humidité.

FONCTIONS

Pour applications ferroviaires embarquées

Convient pour les vibrations entretenues, chocs, températures élevées, et une forte humidité

Pour bacs à cartes SNCF 1, 2, ou bacs à cartes SNCF 3U (NF F61-005, CF 60-002)


L'arrière est prévu pour des connecteurs standard ; cadre arrière personnalisable avec les pions de détrompage SNCF

Cadre arrière avec goulotte de câblage intégrée

Plusieurs racks peuvent être superposés ou accouplés

Soudé, certifiée selon la norme EN 15085 (CL2)

Soudures passivées en acier inoxydable pour éviter la corrosion



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Hauteur: 156.7mm

Largeur: 496.4mm

Profondeur: 341.8mm

Finition: Finition brute

Quantité par colis: 1

Conformité: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Matériau du bâti: Acier inoxydable

Charge statique: 25kg

Poids brut: 4.35kg

Matériau: Acier inoxydable

Famille de produits: Rack embarqué

Type de produit: Rack

Largeur du rack: 84HP

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.