


Système VME64x, 10U, 21 slots, 2 alimentations Open Frame



RÉFÉRENCE CATALOGUE

20836-220

Système VME64 pour 21 cartes VME64x 6U, 160 mm Rear I/O en option. L'alimentation du système est fournie par une alimentation open frame. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.

FONCTIONS

Système conforme aux normes IEC 60297-3-101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1-1997

Alimentation, Open Frame, 1000 W

Carte fond de panier VME64x 21 slots, 6 U, J1/J2 monolithique avec connecteur P0, conforme à VITA 1-1994 et 1.1-1997

Refroidissement assuré par 2 unités de ventilation, de l'avant vers l'arrière ; surveillance de la température avec le module FCM (Fan Control Module)

Système pour montage standard des cartes au format carte, 6 U, profondeur 160 mm, Option Rear I/O

Module d'affichage pour tensions DC, alarme ventilateur



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 21

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 6 U extension VME64

Transfert de données: VME64; VME2eSST

Alimentation par slot: 30W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De l'avant vers l'arrière

Hauteur du rack: 10U

Type d'alimentation électrique: Open Frame

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Oui

Conformité: ANSI/VITA 1.1-1997

Profondeur: 456.5mm

Hauteur: 443.7mm

Largeur: 449mm

Puissance: 1000W

Poids net: 31.3kg

Quantité par colis: 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

