

Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

1080100EG

FONCTIONS

Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation

Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie

Inclut les vis de montage



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 597823

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille du tuyau: 1"

NB/DN: 25

Diamètre extérieur (OD): 33.7 mm



Taille de trou (HS): 5.8 mm

A: 88.9 mm

B: 63.5 mm

C: 30.2 mm

Espacement entre les crochets: 1.8 m Max



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

