

Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 300 mm (x 25)


RÉFÉRENCE CATALOGUE

2300EG

FONCTIONS

Système pour charge légère

Inclut l'attache et le rail en U



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 570160

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Longueur (L): 300mm

A: 25 mm

B: 25 mm

C: 65 mm

D: 25 mm

E: 30.5 mm

Charge statique 1 (F1): 1700N

Charge statique 2 (F2): 490N

Charge statique 3 (F3): 340N

Hauteur (H): 12 mm

Largeur (W): 25 mm

Épaisseur (T): 2 mm

Épaisseur de bride (FT): 11 mm Max

Taille de trou (HS): 11 mm


Diamètre de vis (Sc): 6

Couple de serrage (TQ): 30 N·m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour une prise sûre, le rail doit s'étendre jusqu'au bord extérieur de chaque pince de poutre.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

