

Kit d'attache de poutre, 500 mm, rebord max 15 mm


RÉFÉRENCE CATALOGUE

3500EG

FONCTIONS

Système pour charge moyenne

Inclut l'attache et le rail en U



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 570430

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Longueur (L): 500mm

Hauteur (H): 15 mm

Largeur (W): 30 mm

Épaisseur (T): 2.5 mm

Épaisseur de bride (FT): 15 mm Max

Taille de trou (HS): 13 mm

Charge statique 1 (F1): 3700N

Charge statique 2 (F2): 490N

Charge statique 3 (F3): 390N

A: 40 mm

B: 100 mm

C: 150 mm

D: 25 mm


E: 31.5 mm

X: 10.5 x 25 mm

Diamètre de vis (Sc): 8

Couple de serrage (TQ): 30 N·m

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

