

Support de montage indépendant pour ossature de faux plafond T24, embout M6x16mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

IDS M16

FONCTIONS

Assure un moyen de soutien indépendant des attaches

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Comprend le matériel de montage



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 173460

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour


Taille du profil en T: 24mm

Épaisseur de bride (FT): 1.5 mm

Diamètre de vis (Sc): 6

Longueur de la vis (L): 16mm

Charge statique: 290N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

