

Console murale type C, 41x21x2,5mm, longueur 300mm, trous oblongs, électrozingué



RÉFÉRENCE CATALOGUE

KC25H0300EG

FONCTIONS

Rail à trous oblongs

Soudée sur la plaque de montage plate



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 311667

Type de profil de montage: C (21 x 41 mm)

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Épaisseur (T): 2.5 mm

Longueur (L): 300mm

Hauteur (H): 125 mm

Largeur (W): 45 mm

X: 14 x 27 mm

Y: 14 x 27 mm

A: 22 mm

B: 41 mm

C: 21 mm

D: 50 mm

E: 6 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

