

Attache profilé trapézoïdal sans perçage, taraudé M6



RÉFÉRENCE CATALOGUE

OCDCTIM6

FONCTIONS

Se fixe sur le bord de tôle du bac acier sans avoir à percer de trou

Soutient une tige filetée

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 160710

Matériau: Ressort acier


Finition: nVent CADDY Armour

Taille de trou (HS): 6 mm

Type de trou: Fileté

Épaisseur de bride (FT): 1.0 - 2.5 mm

Charge statique: 400N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

