

Kit de support d'équipement PYRAMID, 6 embases, 2172 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PEK6B



FONCTIONS

Le kit comprend des embases, un bâti et des attaches pour support d'équipement

S'assemble et s'ajuste à la taille et à la hauteur souhaitées en quelques minutes par une seule personne à l'aide d'un seul outil

Les attaches innovantes des supports d'équipement et des traverses permettent un montage rapide

La plaque intégrale en mousse fournit une interface douce pour tous les types de toits

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Le support assemblé peut être soulevé en une seule fois et facilement déplacé



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 360427

Matériau: Acier;Polypropylène;Polyéthylène

Finition: Galvanisé à chaud

Température: -34 to 54.4 °C

Hauteur (H): 305 - 457 mm

Longueur (L): 2172mm

Embase (A): 314 mm x 6 pc

Tube carré (B): 1981 mm x 2 pc

Assemblage de barres transversales (C): 1232 mm x 4 pc

Largeur (W): 1588 mm

Surface: 0.56m²

Poids unitaire: 56 kg



Charge statique maximale (F): 9960N

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique doit être stable et uniformément distribuée sur le châssis.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

