

# Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 196 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### PTF6



## FONCTIONS

Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Les attaches et l'embase en plastique ne provoquent pas de corrosion au niveau du tuyau

2 tailles d'attache disponibles pour mieux s'adapter aux besoins du projet

L'embase comprend une multitude de trous pour accueillir différentes combinaisons et tailles d'attaches pour tuyauterie

Des attaches pour tuyauterie supplémentaires peuvent être achetées séparément

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Facile à transporter sur le toit

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 360460

Matériau: Polyéthylène;Polypropylène;Nylon

Température: -45 to 65 °C

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Longueur 1 (L1): 196 mm

Longueur 3 (L3): 81mm

Largeur (W): 150 mm

Hauteur (H): 102 mm

A: 122 mm

B: 41 mm

Surface: 26452mm<sup>2</sup>

Poids unitaire: 0.3 kg





Charge statique: 1330N


## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La longueur 2 représente la longueur maximale entre deux tuyaux, centre à centre, en utilisant des colliers PTF2C. La longueur 3 représente la longueur maximale entre deux tuyaux, centre à centre, en utilisant des colliers PTF1C.

| Attache sans outil pour tuyauterie |                       |        |         |         |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|---------|
| Référence                          | Diamètre Extérieur OD | A      | B       | C       |
| PTF1C                              | 12.7 – 22.4 mm        | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C                              | 21.3 – 60.3 mm        | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |

## DIAGRAMMES





## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

