

Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST



FONCTIONS

Le réglage en hauteur permet une navigation efficace du tuyau, du conduit, de la gaine de ventilation et du chemin de câbles autour des obstacles

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Matériau:	Polyéthylène;Polypropylène;Acier
Finition:	Galvanisé à chaud
Température:	-45 to 65 °C
Facteur de sécurité de charge statique:	3:1

SPÉCIFICATIONS



Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Surface
PSA10CH13	360468	254 mm	317.5 mm	152 - 330 mm	203 mm	59355mm²
PSA16AH18	360469	406 mm	483 mm	178 - 457 mm	203 mm	91613mm²

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire	Charge statique
PSA10CH13	360468	2 kg	4450N
PSA16AH18	360469	3 kg	6670N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

