

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à bride



FONCTIONS

Supporte une tige filetée à partir des brides de la poutre

Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée

Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince


Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique	Certifications
4QTI24	174841	6	3 - 8 mm	330N	cUL, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58, UL
4QTI4	174842	6	2 - 3 mm	330N	cUL, UL
4QTI58	174843	6	8 - 14 mm	330N	CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58, cUL, UL
4QTI912	174844	6	14 - 20 mm	330N	cUL, UL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

