

Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA



FONCTIONS

Résistance d'éclisse mécanique ajoutée

Fonctionne avec une large gamme de tailles et de configurations de chemin de câbles


Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Taille du slot (SS)
WBTSPLBAR300BG	820703	Noir	300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm
WBTSPLBAR300EG	820704		300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

