

Easy Swap LFT Cold Plate, Short

New

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20740-004



The Easy Swap LFT Cold Plate, short Version, gets installed into the adjacent slot of the board that should be liquid cooled. The short version is designed for 4 HP boards with heat sinks across the whole board. A dedicated board heat sink is required to make the contact to the Cold Plate the cold plate. Generic step file can be found in the resource section. The thermal gap pad that is within the scope of delivery can be assembled either on the heat sink or the cold plate. The Cold Plate comes with 2x 700 mm hoses to be connected to the cooling circuitry or other liquid sources.

FONCTIONS

Liquid Flow Through Cold Plate for 3U Standard Eurocard Boards

To be assembled in adjacent slot of board to be cooled, behind mezzanine board of 8 HP front panel

Up to 200 W of cooling capacity at 50°C environmental temperature

Accepts demineralized water or Water Glycol mix (25% Glycol recommended)

Mating heat sink on board mandatory

To be attached to Cooling Circuitry either with Quick Disconnects or the Direct Connection Set



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Profondeur: 160mm

Matériau: Cuivre; Acier inoxydable

Quantité par colis: 1

Famille de produits: Refroidissement par circuit de liquide

Type de produit: Bloc conducteur

Type: Plaque de refroidissement par liquide

Largeur: 20.32mm

Compatible avec: Bacs à cartes

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order the Connection Set and Cooling Circuitry separately

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

