


EuropacPRO| Bac à cartes 19", Ferroviaire, Avec blindage, SNCF

Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme à la norme SNCF.



FONCTIONS

Qualifié SNCF, EuropacPRO-fer, testé selon NF F 61-005 et NF F 60-002

Pour les sollicitations mécaniques importantes, l'équerre de racking 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc

Les guides latéraux, conformes à la norme NFF, facilitent l'insertion du bac à cartes dans la baie. La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

Aluminium

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Conformité:	CEI 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Profondeur:	320mm
Blindage électromagnétique:	Oui
Finition:	Anodisé; Passivé
Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis
Charge statique:	15kg



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint
21500-028	6U	84HP	1	Carte fond de panier	220mm	Textile EMC
21500-030	3U	84HP	1	Carte fond de panier	220mm	Textile EMC
21500-068	3U	36HP	1	Carte fond de panier	220mm	Textile EMC
21500-071	6U	36HP	1	Carte fond de panier	220mm	Textile EMC

Table 2/2

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Certifications
21500-028	5g (force)	Oui	Rack	SNCF, RoHS
21500-030	5g (force)	Oui	Rack	SNCF, RoHS
21500-068	5g (force)	Oui	Rack	RoHS
21500-071	5g (force)	Oui	Rack	RoHS

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Fer = ferroviaire = chemins de fer français, 1 T = 4 F = 20,32 mm.

Réceptacle / Cadre de montage pour les bacs à cartes, acier inoxydable, 9 T ou 21 T sur demande.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.