

Platine avec manchon à 2 trous pour tige filetée, EZ, M8, tige M10, 80 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PBRM8M10L80

FONCTIONS

Pour charge légère avec deux trous et un écrou/adaptateur



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 587145

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 8;10

Longueur (L): 80mm


Largeur (W): 30 mm

Épaisseur (T): 3 mm

A: 50 mm

B: 18 mm

C: 9 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

