

Insert Poussoir - Longueur 30 mm - Diamètre perçage 6 mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

SCDSN30

FONCTIONS

Pour l'installation de goulotte, boîtiers électriques, détecteurs de fumée directement sur les surface en béton

Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 800055

Matériau: Nylon


Température: -10 to 85 °C

Profondeur du trou percé: 30mm

Taille de trou (HS): 6 mm

A: 7 mm Max

Charge statique: 200N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

