

Attache de fixation flexible pour tube IRL multi-diamètre 32-40 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SCFC3240



FONCTIONS

Installation par enfoncement du conduit

Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l'aide d'une seule attache

Compatible avec différentes attaches structurales pour se fixer sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, le bois, les chemins de câbles, les attaches en acier ressort et les tiges filetées

La conception à enclenchement permet aux clips d'être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d'ancrage nécessaires

Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits

Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25

Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

Halogen free

UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 800023

Matériau: Polypropylène


Température: -10 to 85 °C

Diamètre extérieur (OD): 32 - 40 mm

A: 32 mm

B: 24 - 28 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

