

Système de suspension Speed Link, avec embout type bascule, câble 1,5mm x 2m,M6



RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLDM615L2T

FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Réglage en hauteur pendant et après l'installation avec un système de déverrouillage intégré sans clé

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196044

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Diamètre du câble métallique: 1.5 mm

Longueur du câble métallique: 2m

A: 39 mm

B: 5 mm




Charge statique: 195N

Taille du piquet (RS): 6

Longueur (L): 7mm

Hauteur (H): 24.5 mm

Largeur (W): 9.2 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

