


# Connecteur horizontal réglable



## FONCTIONS

Permet une jonction très résistante avec le profil SPEEDWAY Cable Ladder

La géométrie étendue permet des réglages plus importants de l'articulation de l'échelle de câbles

S'installe rapidement et facilement avec le matériel fourni


Les fentes multiples permettent des réglages sur site



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition          | A      | B     | C    |
|---------------------|-------------------|----------|-------------------|--------|-------|------|
| CLSW4HACGA          | 842020            | Acier    | Galvanisé à chaud | 190 mm | 62 mm | 2 mm |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

