


Système de fixation interne pour poutre-rail de montage INC8

FONCTIONS

Permet la fixation de profil de montage dans les poutres



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2



Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de profil de montage	A	Diamètre de vis (Sc)
INC8	336290	Ressort acier	nVent CADDY Armour	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	8

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique
INC8	336290	25mm	6 N·m	450N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le rail de montage doit être coupé à 3/4 po (20 mm) de moins que la distance interne entre les deux ailes de la poutre afin de pouvoir y installer les fixations



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

