


Kit d'extension de bâti pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid



FONCTIONS

Permet de créer des longueurs de support d'équipement personnalisées en fixant le kit d'extension nVent CADDY Pyramid en série sur un kit de support d'équipement nVent CADDY Pyramid

Le kit comprend deux embases, un bâti et des attaches de support d'équipement permettant une fixation rapide à un kit de support d'équipement nVent CADDY Pyramid

Le tube carré et les barres transversales offrent de meilleures capacités de charge et de fléchissement par rapport aux profils de montage standard

S'assemble et s'ajuste à la taille et à la hauteur souhaitées en quelques minutes par une seule personne à l'aide d'un seul outil

Les attaches innovantes des supports d'équipement et des traverses permettent un montage rapide

La plaque intégrale en mousse fournit une interface douce pour tous les types de toits

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Température	Hauteur (H)	Longueur (L)
PEKEF	360493	Acier, Polypropylène, Polyéthylène	Galvanisé à chaud	-34 to 54 °C	305 - 457 mm	1588mm

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Embase (A)	Tube carré (B)	Assemblage de barres transversales (C)	Largeur (W)	Surface
PEKEF	360493	305 mm x 2 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1257 mm	0.18m ²

Table 3/3




Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire	Charge statique maximale (F)	Facteur de sécurité de charge statique
PEKEF	360493	28 kg	4980N	3:1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique doit être stable et uniformément distribuée sur le châssis.

Le kit d'extension de bâti pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid doit être utilisé en combinaison avec un kit de Support d'équipement nVent CADDY Pyramid.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

