

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout spécial pour fixation sur bacs acier

Se fixe rapidement et aisément en bord de bacs acier

Embout spécial à ressort se fixe dans le montant vertical du bac acier

Concept innovant protégeant le câble des bords tranchant des bacs acier, réduisant le risque de coupure du câble

Matériau: Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Finition: Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique: 5:1
Conformité: SMACNA HVAC-DCS



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Épaisseur de la tôle d'acier	A	Taille de trou (HS)	Charge statique
SLK15L1DH	196676	1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L2DH	196677	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L3DH	196504	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L5DH	196505	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	440N

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câblemétallique	Longueur du câble métallique	Épaisseur de la tôle d'acier	A	Taille de trou (HS)	Charge statique
SLK2L5DH	196533	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	440N


Hauteur (H): 55 mm
Largeur (W): 19 mm
Épaisseur (T): 12.5 mm
Angle (a): 90 ° Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Charge indiquée valable uniquement si le bac acier peut lui aussi supporter cette charge.

Vérifiez avec le fournisseur la charge applicable des bacs acier utilisés.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

