

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

Matériau:	Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Finition:	Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS



SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C
SLS2L1	196741	2 mm	1m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L10	196746	2 mm	10m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L2	196742	2 mm	2m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS3L10	196752	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L3	196749	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L5	196750	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Taille du filetage (TS)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
SLS2L1	196741	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L10	196746	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L2	196742	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS3L10	196752	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L3	196749	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L5	196750	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm

Table 3/3



Référence catalogue	Référence article	Taille du slot (SS)	Épaisseur (T)	Charge statique
SLS2L1	196741	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L10	196746	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L2	196742	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS3L10	196752	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L3	196749	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L5	196750	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

Le verrou en 3mm est compatible avec les rails en C types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, mais aussi avec les rails de montage types C, avec trous oblongs, A, avec trous oblongs, AS, perforé, CC, avec trous oblongs et AA, avec trous oblongs.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

