

Attache de poutre pour profil de montage et tige



FONCTIONS

Attache de poutre multifonctionnelle adaptée au rail de montage ou à la tige filetée

Boulon inclus

Nécessite une installation par paire



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de profil de montage	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)
STCB10M	181580	Acier	Électro-galvanisé	A (41 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	50 mm Max

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	Charge statique
STCB10M	181580	71 mm	1350N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

