

Wire Basket Tray L Bracket



The nVent CADDY Wire Basket Tray L Bracket delivers a clean, space-efficient solution for supporting wire basket trays in data application environments. Unlike multi-tier or ceiling-mounted supports, the L Bracket is optimized for single-plane, wall-mounted runs, making it ideal for installations where floor space is limited or ceiling access is restricted.

Its low-profile design simplifies installation without compromising strength. The bracket's side-load access allows for seamless cable placement, even in retrofit scenarios. At nVent CADDY, we are committed to providing you with innovative product offerings that empower you and solve your problems, not matter how complex.

FONCTIONS

Easy-to-use quick connect feature

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice


Utilize with the nVent CADDY Wire Basket Tray C Bracket for multi-tier cable tray runs

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
WBTLBRKT12		127 mm	41.4 mm	350.52mm	7.16 mm	0.712 kg
WBTLBRKT12BA	Noir	127 mm	41.4 mm	198.12mm	7.16 mm	0.712 kg
WBTLBRKT4		127 mm	41.4 mm	96.52mm	7.16 mm	0.395 kg
WBTLBRKT4BA	Noir	127 mm	41.4 mm	452.12mm	7.16 mm	0.395 kg
WBTLBRKT6		127 mm	41.4 mm	452.12mm	7.16 mm	0.476 kg
WBTLBRKT6BA	Noir	127 mm	41.4 mm	502.92mm	7.16 mm	0.476 kg
WBTLBRKT8		127 mm	41.4 mm	553.72mm	7.16 mm	0.553 kg
WBTLBRKT8BA	Noir	127 mm	41.4 mm	553.72mm	7.16 mm	0.553 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

