

Mât en fibre de verre ISODC

FONCTIONS


Section de mât non conductrice pour les terminaux aériens à l'aide d'un conducteur de descente non isolé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur (L)	Épaisseur (T)	Diamètre extérieur (OD)	Couleur	Poids unitaire
ISOFRP3M	702087	Fibre de verre	3.05mm	6.35 mm	50.8 mm	Noir	5.9 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

