

Système VME64x, 2U, 4 slots, alimentation enfichable

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20836-245

Système VME64x pour 4 cartes VME64x montées horizontalement 6 U, 160 mm. Option rear I/O. L'alimentation du système est fournie par deux alimentations électriques enfichables maximum. Une unité de ventilation échangeable à chaud avec 4 ventilateurs assure un refroidissement optimal.


FONCTIONS

Système conforme aux normes CEI 60297-3-101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101.10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1-1997

Bus de raccordement d'alimentation vers PICMG 2.11 (P 47), préparé pour l'installation de deux blocs d'alimentation compatibles 19", 300 W (3 U, 8 F)

Dissipation thermique par une unité de ventilation avec 2 ventilateurs, refroidissement de droite à gauche, surveillance des ventilateurs et affichage de la tension

Système pour intégration horizontale des cartes ; avant : 6 U, 160 mm de profondeur ; arrière, rear I/O : 6 U, 80 mm de profondeur



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 4

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 6 U extension VME64

Transfert de données: VME64; VME2eSST

Alimentation par slot: 30W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De gauche à droite

Hauteur du rack: 2U

Type d'alimentation électrique: (2) Bloc d'alimentation enfichable

Alimentation incluse: Non

E/S arrière: Oui

Conformité: ANSI/VITA 1.1-1997

Profondeur: 277.5mm

Hauteur: 88.1mm

Largeur: 449mm

Poids net: 8.35kg

Quantité par colis: 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.