


# Face arrière pour RatiopacPRO/PropacPRO, Avec perforations, Blindage CEM réalisable a posteriori



Face arrière perforée, non blindée Aluminium, 2,5 mm.  
Face d'appui conductrice.

## FONCTIONS

Panneau arrière, Aluminium, 2,5 mm, face vue : anodisée,  
face d'appui : conductrice; sans blindage

Permet le montage sur les profils horizontaux

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Finition:</b>            | Anodisé; Passivé             |
| <b>Matériau:</b>            | Aluminium                    |
| <b>Famille de produits:</b> | RatiopacPRO; RatiopacPRO Air |
| <b>Type de produit:</b>     | Panneau latéral              |
| <b>Type:</b>                | Panneau arrière              |
| <b>Compatible avec:</b>     | Coffrets                     |



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Hauteur | Largeur |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|
| 20848-680           | 2U              | 42HP            | 1                  | 83.5mm  | 213mm   |
| 20848-681           | 2U              | 63HP            | 1                  | 83.5mm  | 319.7mm |
| 20848-633           | 3U              | 28HP            | 1                  | 123.4mm | 141.9mm |
| 20848-634           | 3U              | 42HP            | 1                  | 123.4mm | 213mm   |
| 20848-635           | 3U              | 63HP            | 1                  | 123.4mm | 319.7mm |
| 20848-636           | 3U              | 84HP            | 1                  | 123.4mm | 426.4mm |
| 20848-657           | 4U              | 42HP            | 1                  | 168.9mm | 213mm   |
| 20848-658           | 4U              | 63HP            | 1                  | 168.9mm | 319.7mm |
| 20848-659           | 4U              | 84HP            | 1                  | 168.9mm | 426.4mm |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Hauteur | Largeur |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|
| 20848-643           | 6U              | 84HP            | 1                  | 256mm   | 426.4mm |
| 20848-640           | 6U              | 28HP            | 1                  | 256mm   | 141.9mm |
| 20848-641           | 6U              | 42HP            | 1                  | 256mm   | 213mm   |
| 20848-642           | 6U              | 63HP            | 1                  | 256mm   | 319.7mm |
| 20848-656           | 4U              | 28HP            | 1                  | 168.9mm | 141.9mm |
| 20848-679           | 2U              | 28HP            | 1                  | 83.5mm  | 141.9mm |
| 20848-682           | 2U              | 84HP            | 1                  | 83.5mm  | 426.4mm |
| 20848-744           | 5U              | 28HP            | 1                  | 220mm   | 141.9mm |
| 20848-745           | 5U              | 42HP            | 1                  | 220mm   | 213mm   |
| 20848-746           | 5U              | 63HP            | 1                  | 220mm   | 319.7mm |
| 20848-747           | 5U              | 84HP            | 1                  | 220mm   | 426.4mm |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.