

Support d'angle 1-1 pour rail en C

FONCTIONS

Universellement applicable pour la construction de systèmes d'assemblage



Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Type de canal	Angle (a)	A	B	C
EBS25A090	584660	E0, E0L, E1	90 °	25 mm	46 mm	4 mm
EBS35A090	587530	E2, E2L, E3, E4	90 °	35 mm	46 mm	4 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	D	Taille de trou (HS)
EBS25A090	584660	10.5 mm	10.5 mm
EBS35A090	587530	10.5 mm	10.5 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

