

# Collier serre-câbles avec étrier à bride

## FONCTIONS

Sert à supporter les câbles depuis les ailes de poutre

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Livré prêt à l'emploi, avec un collier serre-câble



## SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                         | Finition           | Épaisseur de bride (FT) | Collier serre-câbles             | Diamètre (Ø) |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2H4CTBB             | 170210            | Ressort acier                    | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm                | Nylon noir                       | 10 - 70 mm   |
| 2H4CTBW             | 170170            | Ressort acier                    | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm                | Nylon blanc                      | 10 - 70 mm   |
| 4H24CTBB            | 170220            | Ressort acier                    | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm                | Nylon noir                       | 10 - 70 mm   |
| 4H24CTBRS1          | 170280            | Acier inoxydable 301 (EN 1.4310) |                    | 3 - 8 mm                | Acier inoxydable 302 (EN 1.4324) | 25 - 51 mm   |
| 4H24CTBW            | 170180            | Ressort acier                    | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm                | Nylon blanc                      | 10 - 70 mm   |
| 4H58CTBB            | 170240            | Ressort acier                    | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm               | Nylon noir                       | 10 - 70 mm   |
| 4H58CTBRS1          | 170300            | Acier inoxydable 301 (EN 1.4310) |                    | 8 - 14 mm               | Acier inoxydable 302 (EN 1.4324) | 25 - 51 mm   |

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                         | Finition           | Épaisseur de bride (FT) | Collier serre-câbles             | Diamètre (Ø) |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 4H58CTBW            | 170190            | Ressort acier                    | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm               | Nylon blanc                      | 10 - 70 mm   |
| 4H912CTBB           | 170260            | Ressort acier                    | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm              | Nylon noir                       | 10 - 70 mm   |
| 4H912CTBRS1         | 170310            | Acier inoxydable 301 (EN 1.4310) |                    | 14 - 20 mm              | Acier inoxydable 302 (EN 1.4324) | 25 - 51 mm   |
| 4H912CTBW           | 170200            | Ressort acier                    | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm              | Nylon blanc                      | 10 - 70 mm   |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Charge statique | Certifications |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 2H4CTBB             | 170210            | 150N            | ITB            |
| 2H4CTBW             | 170170            | 150N            | ITB            |
| 4H24CTBB            | 170220            | 150N            | ITB            |
| 4H24CTBRS1          | 170280            | 300N            |                |
| 4H24CTBW            | 170180            | 150N            | ITB            |
| 4H58CTBB            | 170240            | 150N            | ITB            |
| 4H58CTBRS1          | 170300            | 300N            |                |
| 4H58CTBW            | 170190            | 150N            | ITB            |
| 4H912CTBB           | 170260            | 150N            | ITB            |
| 4H912CTBRS1         | 170310            | 300N            |                |
| 4H912CTBW           | 170200            | 150N            | ITB            |



### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

