

Base pour fixation crochet en J sur tige fileté M4-M12



RÉFÉRENCE CATALOGUE

CATHPM4Z34

Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Rod/Wire Clip allows for quick attachment to threaded rod or wire without screws or special tools. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

FONCTIONS

Assemblage sans outils

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 186082


Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Taille du piquet (RS): M4;M6;M8;M10;M12

Diamètre de fil: 4.8 - 6.4 mm

Charge statique: 130N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

