

Console murale en U , longueur 300mm avec jambe de force

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CUCS0300HD

FONCTIONS

Console avec profil en U et jambe de force

Conception perforée/à trous oblongs



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 312120

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Longueur (L): 300mm

Hauteur (H): 230 mm

Largeur (W): 40 mm

Taille de trou (HS): 13 mm

A: 30 mm

B: 30 mm



C: 50 mm

D: 11 mm

E: 36 mm

Épaisseur (T): 3 mm

Diamètre (Ø): 11 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

