

# Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 48–49 mm OD

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SSG049R0**

## FONCTIONS

Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle

Adapté aux applications pour point fixe



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 574640

Matériau: Acier

Finition: Peint;Oxyde rouge

Diamètre extérieur (OD): 48 - 49 mm

Taille du tuyau: 1 1/2"

NB/DN: 40

Taille de trou (HS): 11 mm

Diamètre de vis (Sc): 10 mm

Longueur de la vis (L): 40mm

Charge statique: 1000N

Largeur (W): 40 mm


Épaisseur (T): 4 mm

A: 85 mm

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique fait référence à un jeu complet de colliers de serrage pour charge lourde maintenus en place avec les vis indiquées selon ISO 4014 et les écrous hexagonaux correspondants selon ISO 4032 (pour plus d'informations, veuillez vous

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

