

Collier de serrage auto-coupant pour câblage nVent CADDY



Le collier de serrage auto-coupant pour câblage nVent CADDY est une solution datacom polyvalente et sans outil permettant de grouper de grandes quantités de câbles. Ce produit simple, mais innovant est doté d'une lame de coupe intégrée pour assurer une fixation durable et une finition propre et sûre. Fabriqué à partir de nylon 6/6 durable, le collier de serrage auto-coupant bénéficie d'une résistance à la traction robuste de 22 kg.

FONCTIONS

Élimine les bords tranchants et protège la peau exposée des coupures pendant l'installation

Verrouillez et tournez le collier pour le couper : aucun outil de coupe requis

Différentes couleurs, dont une version noire résistante aux UV pour répondre à des besoins spécifiques

Conforme à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Sans halogène

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

Conformité: CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Longueur (L)	Largeur (W)	Température d'installation	Température de fonctionnement
CADTIESC11CBAP	601000	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Noir	279.4m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11CNAP	601001	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Naturel	279.4m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Longueur (L)	Largeur (W)	Température d'installation	Température de fonctionnement
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Noir	355.6m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Naturel	355.6m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Noir	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CNAP	601019	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Naturel	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

