

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Idéal pour étayer l'éclairage, les conduits et autres projets d'installation

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Réglage en hauteur pendant et après l'installation avec un système de déverrouillage intégré sans clé



Matériau:	Acier
Finition:	Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Diamètre du câble métallique:	1.5 mm



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Longueur du câble métallique	A	B	C	Charge statique
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Taille du piquet (RS):	6
Longueur (L):	7mm
Hauteur (H):	24.5 mm
Largeur (W):	9.2 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

