

Chemin de câble filaire PEMSA



Les sections droites de chemin de câble filaire PEMSA sont la colonne vertébrale du système de chemins de câble filaire PEMSA. Les caractéristiques soigneusement conçues permettent d'assurer une installation sûre conforme aux codes et aux normes de l'industrie pour les câbles haute performance. La conception ingénieuse permet à l'installateur de maximiser l'efficacité sur les chantiers grâce à l'éclisse intégrée Rejiband Rapide.

FONCTIONS

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système d'installation innovant Rejiband Rapide

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique



SPÉCIFICATIONS

Table 1/6

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT35X60S4	821003		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X60EG	821000		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	35 mm
WBT35X60BA	821001	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	35 mm
WBT35X150BA	821021	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	35 mm
WBT35X150EG	821020		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	35 mm
WBT35X150S4	821023		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT35X100S4	821013		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X200BA	821031	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	35 mm
WBT35X200EG	821030		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	35 mm
WBT35X200S4	821033		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X300BA	821041	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	35 mm
WBT35X100EG	821010		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	35 mm
WBT35X400S4	821053		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X300EG	821040		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	35 mm
WBT35X400EG	821050		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	35 mm
WBT35X300S4	821043		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X100BA	821011	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	35 mm
WBT35X400BA	821051	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	35 mm
WBT60X60S4	820003		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X60EG	820000		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm

Table 2/6

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT60X60BA	820001	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	60 mm
WBT60X60BG	820002	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X500BA	820061	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	60 mm
WBT60X300S4	820043		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X300EG	820040		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X400BA	820051	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	60 mm
WBT60X300BG	820042	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X500EG	820060		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT60X300BA	820041	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	60 mm
WBT60X200S4	820033		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X400BG	820052	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X200EG	820030		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X500BG	820062	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X200BG	820032	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X200BA	820031	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	60 mm
WBT60X100S4	820013		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X400EG	820050		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X150S4	820023		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X100BA	820011	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	60 mm
WBT60X450EG	820080		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm

Table 3/6

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT60X400S4	820053		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X150EG	820020		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X150BG	820022	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X100BG	820012	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X100EG	820010		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X450BG	820082	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X150BA	820021	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	60 mm
WBT60X450BA	820081	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	60 mm
WBT60X600BG	820076	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X600EG	820074		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	60 mm
WBT60X600S4	820077		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT60X600BA	820075	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	60 mm
WBT60X500S4	820063		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT100X100EG	823010		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X100BA	823011	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	100 mm
WBT100X100BG	823012	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X100S4	823013		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X150BA	823021	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	100 mm
WBT100X150BG	823022	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X150EG	823020		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm

Table 4/6

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT100X150S4	823023		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X500S4	823063		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X400BA	823051	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	100 mm
WBT100X300BG	823042	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X500EG	823060		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X300S4	823043		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X300EG	823040		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X400BG	823052	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X500BG	823062	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X400EG	823050		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X400S4	823053		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X600BG	823072	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X600BA	823071	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	100 mm

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT100X450BA	823081	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	100 mm
WBT100X600EG	823070		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X500BA	823061	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	100 mm
WBT100X450BG	823082	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X600S4	823073		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X450EG	823080		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X300BA	823041	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	100 mm

Table 5/6

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT100X200S4	823033		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X200BA	823031	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	100 mm
WBT100X200BG	823032	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT100X200EG	823030		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	100 mm
WBT150X500BG	825062	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X450EG	825080		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X600EG	825070		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X400BA	825051	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	150 mm
WBT150X600S4	825073		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X900BA	825091	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	150 mm
WBT150X900BG	825092	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X300S4	825043		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X200BA	825031	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	150 mm
WBT150X300EG	825040		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X900EG	825090		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X300BG	825042	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT150X450BA	825081	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	150 mm
WBT150X200S4	825033		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X500BA	825061	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	150 mm
WBT150X450S4	825083		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm

Table 6/6

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Matériau	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)
WBT150X200EG	825030		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X450BG	825082	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X200BG	825032	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X400BG	825052	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X400EG	825050		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X500EG	825060		Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm
WBT150X600BA	825071	Noir	Acier au carbone	Revêtement poudré	3000mm	150 mm
WBT150X400S4	825053		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X500S4	825063		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X600BG	825072	Noir	Acier au carbone	Électro-galvanisé	3000mm	150 mm

Table 1/6

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT35X60S4	821003	60 mm	1.19 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X60EG	821000	60 mm	1.2 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X60BA	821001	60 mm	1.2 kg	
WBT35X150BA	821021	150 mm	1.76 kg	
WBT35X150EG	821020	150 mm	1.76 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X150S4	821023	150 mm	2.12 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X100S4	821013	100 mm	1.61 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X200BA	821031	200 mm	2.5 kg	

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT35X200EG	821030	200 mm	2.5 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X200S4	821033	200 mm	3.04 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X300BA	821041	300 mm	3.42 kg	
WBT35X100EG	821010	100 mm	1.62 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X400S4	821053	400 mm	5.22 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X300EG	821040	300 mm	3.42 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X400EG	821050	400 mm	4.29 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X300S4	821043	300 mm	4.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X100BA	821011	100 mm	1.62 kg	
WBT35X400BA	821051	400 mm	4.29 kg	
WBT60X60S4	820003	60 mm	2.32 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X60EG	820000	60 mm	2.32 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Table 2/6

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT60X60BA	820001	60 mm	2.32 kg	
WBT60X60BG	820002	60 mm	2.32 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X500BA	820061	500 mm	7.35 kg	
WBT60X300S4	820043	300 mm	5.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300EG	820040	300 mm	5.13 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X400BA	820051	400 mm	6.21 kg	
WBT60X300BG	820042	300 mm	5.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X500EG	820060	500 mm	7.35 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300BA	820041	300 mm	5.13 kg	

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT60X200S4	820033	200 mm	3.33 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400BG	820052	400 mm	6.21 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X200EG	820030	200 mm	3.33 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500BG	820062	500 mm	7.35 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X200BG	820032	200 mm	3.33 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X200BA	820031	200 mm	3.33 kg	
WBT60X100S4	820013	100 mm	2.43 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400EG	820050	400 mm	6.21 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X150S4	820023	150 mm	2.6 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X100BA	820011	100 mm	2.43 kg	
WBT60X450EG	820080	450 mm	6.39 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Table 3/6

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT60X400S4	820053	400 mm	6.21 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X150EG	820020	150 mm	2.6 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150BG	820022	150 mm	2.6 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X100BG	820012	100 mm	2.43 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X100EG	820010	100 mm	2.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X450BG	820082	450 mm	6.39 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X150BA	820021	150 mm	2.6 kg	
WBT60X450BA	820081	450 mm	6.39 kg	
WBT60X600BG	820076	600 mm	8.43 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT60X600EG	820074	600 mm	8.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X600S4	820077	600 mm	8.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600BA	820075	600 mm	8.43 kg	
WBT60X500S4	820063	500 mm	7.35 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X100EG	823010	100 mm	3.27 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X100BA	823011	100 mm	3.27 kg	
WBT100X100BG	823012	100 mm	3.27 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X100S4	823013	100 mm	3.27 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150BA	823021	150 mm	3.45 kg	
WBT100X150BG	823022	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150EG	823020	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Table 4/6

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT100X150S4	823023	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X500S4	823063	500 mm	8.34 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X400BA	823051	400 mm	7.23 kg	
WBT100X300BG	823042	300 mm	6.15 kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X500EG	823060	500 mm	8.34 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300S4	823043	300 mm	6.15 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300EG	823040	300 mm	6.15 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X400BG	823052	400 mm	7.23 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X500BG	823062	500 mm	8.34 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT100X400EG	823050	400 mm	7.23 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400S4	823053	400 mm	7.23 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X600BG	823072	600 mm	9.42 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X600BA	823071	600 mm	9.42 kg	
WBT100X450BA	823081	450 mm	7.44 kg	
WBT100X600EG	823070	600 mm	9.42 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500BA	823061	500 mm	8.34 kg	
WBT100X450BG	823082	450 mm	7.44 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X600S4	823073	600 mm	9.42 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X450EG	823080	450 mm	7.44 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X300BA	823041	300 mm	6.15 kg	

Table 5/6



Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT100X200S4	823033	200 mm	4.14 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X200BA	823031	200 mm	4.14 kg	
WBT100X200BG	823032	200 mm	4.14 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X200EG	823030	200 mm	4.14 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT150X500BG	825062	500 mm	9.7 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450EG	825080	450 mm	8.68 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600EG	825070	600 mm	10.65 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X400BA	825051	400 mm	8.47 kg	
WBT150X600S4	825073	600 mm	10.65 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X900BA	825091	900 mm	15.98 kg	
WBT150X900BG	825092	900 mm	15.98 kg	
WBT150X300S4	825043	300 mm	7.29 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X200BA	825031	200 mm	6.01 kg	

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT150X300EG	825040	300 mm	7.29 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X900EG	825090	900 mm	15.98 kg	
WBT150X300BG	825042	300 mm	7.29 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450BA	825081	450 mm	8.68 kg	
WBT150X200S4	825033	200 mm	6.01 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500BA	825061	500 mm	9.7 kg	
WBT150X450S4	825083	450 mm	8.68 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

Table 6/6

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
WBT150X200EG	825030	200 mm	6.01 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450BG	825082	450 mm	8.68 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X200BG	825032	200 mm	6.01 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400BG	825052	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400EG	825050	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500EG	825060	500 mm	9.7 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600BA	825071	600 mm	10.65 kg	
WBT150X400S4	825053	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500S4	825063	500 mm	9.7 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600BG	825072	600 mm	10.65 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

