

Cheville à bascule avec rondelle en caoutchouc, tige M10, 200 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

MTVB10200

FONCTIONS

Complet avec tige fileté, écrou, rondelle et bloc de répartition des charges

La tige fileté est protégée contre tout retrait involontaire

Approuvé pour une utilisation dans les systèmes stationnaires de protection contre l'incendie (pour des tuyaux d'une taille maximale de 2 po)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 584466

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 10

Longueur (L): 200mm

Diamètre du foret: 25mm


Charge statique: 800N

Charge statique maximale (F): 20kN

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique représente la charge maximale recommandée lors de la fixation sur un bac acier.

La valeur de charge statique maximale ne tient pas compte des caractéristiques porteuses du matériau de support. Le facteur de sécurité approprié doit être ajouté à cette charge nominale.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

