


Support en C pour chemin de câbles



Conçu pour allier efficacité et adaptabilité, le support en C pour chemin de câbles nVent CADDY est un composant simple et rapide à installer dans les systèmes modernes de gestion des câbles. Pensé pour simplifier les processus d'installation, ce support est idéal aussi bien pour les montages sous plafond plein que pour les montages muraux à deux niveaux, offrant ainsi aux entrepreneurs une solution fiable et rapide pour les environnements complexes.

Le support en C garantit un maintien sûr des câbles basse tension et de données haute performance, avec un minimum d'effort d'installation. Il vous suffit de l'associer au support à rondelle pour chemin de câbles nVent CADDY ou au raccord de mise à la terre de chemin de câbles nVent CADDY et de le fixer rapidement au chemin de câbles afin de créer un cadre robuste pour les acheminements sur plusieurs niveaux. Non seulement cette combinaison renforce l'intégrité structurelle, mais elle offre également la flexibilité nécessaire aux installations à plusieurs niveaux pour répondre à l'évolution des besoins en matière d'infrastructure sans compromettre la sécurité ou les performances.

FONCTIONS

Système de connexion rapide, facile à utiliser

Conçu pour être utilisé avec le support à rondelle pour chemin de câbles nVent CADDY et le raccord de mise à la terre de chemin de câbles nVent CADDY.

Accès à la charge latérale pour l'installation des câbles

Idéal pour les installations au plafond, au mur et en goulotte

Accès à la charge latérale pour une installation facile des câbles

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Longueur 1 (L1)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
WBTCBRKT12		200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	139.7 mm	7.137 mm	1.025 kg

Référence catalogue	Couleur	Hauteur(H)	Largeur(W)	Longueur(L)	Longueur 1 (L1)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
WBTCBRKT12BA	Noir	200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	139.7 mm	7.137 mm	1.025 kg
WBTCBRKT18		200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	139.7 mm	7.137 mm	1.27 kg
WBTCBRKT18BA	Noir	200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	139.7 mm	7.137 mm	1.27 kg
WBTCBRKT4		200.03 mm	41.4 mm	151.917mm	139.7 mm	7.137 mm	0.708 kg
WBTCBRKT4BA	Noir	200.03 mm	41.4 mm	151.917mm	139.7 mm	7.137 mm	0.708 kg
WBTCBRKT6		200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	139.7 mm	7.137 mm	0.789 kg
WBTCBRKT6BA	Noir	200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	139.7 mm	7.137 mm	0.789 kg
WBTCBRKT8		200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	139.7 mm	7.137 mm	0.866 kg
WBTCBRKT8BA	Noir	200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	139.7 mm	7.137 mm	0.866 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

